

Amplicon	Forward Primer (5'-3')	Reverse Primer (5'-3')
MDM4-FL	<i>AGATGCTGCTCAGACTCTCG</i>	<i>TCAGGATGTGGGTACTGCCA</i>
MDM4-211	<i>CTCCTGGACAAATCAATCAGGAAA</i>	<i>TGATCCCTGCAACTCAGTGG</i>
MDM4-XAlt1	<i>CAGGTGCGCAAGGTGAAATG</i>	<i>ACTACAGGTGATTGAAGTGGGA</i>
MDM4-XAlt2	<i>ACTGTAAAGAGGTGATTGAAGTGG</i>	<i>TGATCCCTGCAACTCAGTGG</i>
MDM4-A	<i>CACACTGCCTACCTCAGAGC</i>	<i>GACAAATCAGGTGATTGAAGTGGG</i>
MDM4-G	<i>CCTGGACAAATCAATCAGGATCAC</i>	<i>TATCCCCACACTGCCTACCT</i>
MDM4-S	<i>CAGCAGGTGCGCAAGGTGAA</i>	<i>CACTGCTACTACAGCAAAGTG</i>
B-Actin	<i>TTCCTATGTGGGCGACGAG</i>	<i>CGTGTGGCTCCCGAGGA</i>